


Fiche produit

Caractéristiques

XUFN05321

OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 70mm



Principales

Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Nom du capteur	XUF
Portée nominale	0,07 m
Type d'embout	, avec embout câble filet stand

Complémentaires

Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur	Dessin de la fibre
Destination du produit	XUDA
Type de fibre optique	PMMA
Matière de la gaine	PE
Système de détection	Réflexion directe
Utilisation de la fibre optique	Application générale
Longueur de fibre optique	2 m
Diamètre extérieur	2,2 mm
Rayon de courbure minimum	25 mm
Type de filetage	M6 x 0,75
Ame de la fibre optique	2 x Ø 1 mm
Poids du produit	0,03 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	+/-1,5 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP64 se conformer à CEI 60529 IP641 se conformer à NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Poids de l'emballage 1	44,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50

Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,538 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------