



Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160NA
Termék vagy alkatrész típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve	NG160H
Megszakító neve	NG160E
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok leírása	3t
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	40 A -40 °C
Megszakítónévleges értékek kód	E
Megszakítási kapacitás	10 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 16 KA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 8 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6 KA -500 V AC 50/60 Hz 7,5 KA -440 V AC 50/60 Hz 12 KA -380/440 V AC 50/60 Hz 18,75 KA -220/240 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra	Igen
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	40 A
Védelem típusa	Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem Rövidzár

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Tömörítés
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	5000 ciklus 440 V
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Mágneses kioldási áram	600 A
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir	Rögzített
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Magasság	120 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	82,5 mm
Termék kompatibilitása	Egyes csatlakozó

Környezet

Szabványok

IEC 60947-3

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU
RoHS nyilatkozat