



Osnovno

Ponuda	TeSys TeSys Deca
Naziv proizvoda	TeSys LRD TeSys Deca
Vrsta proizvoda ili dijela	Relaj za diferencijsko termalno preopterećenje
Skraćeno ime uređaja	LRD
Namjena releja	Zaštita motora
Kompatibilnost proizvoda	LC1D12 LC1D09 LC1D25 LC1D38 LC1D32 LC1D18
Vrsta mreže	AC DC
Klasa termalnog preopterećenja	Klasa 10A IEC 60947-4-1
Ospieg podešavanja termalne zaštite	2,5...4 A
[Ui] nazivni napon izolacije	Krug napajanja 600 V CSA Krug napajanja 600 V UL Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1

Dodatno

Mrežna frekvencija	0...400 Hz
Monterški držač	Ploča, s posebnim priborima Nosač, s posebnim priborima Pod izvođačem
Prag prekidanja	1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1
Pomoćni kontakti	1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	5 A signalni krug
Podnosiva struja	3 A 120 V AC-15 signalni krug 0,22 A 125 V DC-13 signalni krug
[Ue] radni nazivni napon	690 V AC 0...400 Hz krug napajanja IEC 60947-4-1
Pripadni razred rastalnog osigurača	4 A gG for signalni krug 4 A BS for signalni krug
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV
Osjetljivost na kvar faze	Struja okidanja 130 % od Ir na dvije faze, zadnja pri 0
Tip upravljanja	Crvena tipkalo STOP Plavo tipkalo reset
Kompenzacija temperature	-20...60 °C
Priključci - stezaljke	Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm ² Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm ² Fleksibilni s tuljkom Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm ² Krut bez tuljka Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5...10 mm ² Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1...6 mm ² Krut bez tuljka
Okretni moment zatezanja	Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Krug napajanja 1,7 N.m vijčane stezaljke
Visina	66 mm
Širina	45 mm

Dubina	70 mm
Neto masa proizvoda	0,124 kg

Okolina

Otpornost na klimatske uvjete	IACS E10
IP stupanj zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-20...60 °C bez umanjenja nazivnih vrijednosti IEC 60947-4-1
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-60...70 °C
Usporavanje plamena	V1 UL 94
Mehanička robusnost	Vibracije6 Gn IEC 60068-2-6 Šokovi15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
Dielektrična snaga	1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1
Standardi	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 "ERROR:#N/A" CSA C22.2 No 60947-4-1 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" EN 50495
Certifikati proizvoda	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]RINA[RET GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UKCA

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,800 cm
Paket 1 Širina	7,800 cm
Paket 1 Dužina	8,900 cm
Paket 1 Težina	140,900 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica u Paketu 2	24
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	3,720 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Sukladno s izuzećima
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Vijeka Trajanja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------