



Fő jellemzők

Termékválaszték	Compact NS100...630
Termék vagy alkatrész típusa	Áramkör-megszakító
Készülék rövid neve	Vigicompact NS250 NA
Megszakító neve	Compact NS250N
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok leírása	1t
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[In] névleges áram	220 A -65 °C 250 A -40 °C
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökőfeszültség állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
Ue névleges üzemi feszültség	277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	25 KA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13 25 KA -277 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA besorolás 13 25 KA Icu -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 KA Icu -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	25 KA -230...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 25 KA -277 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória	AC
Kioldógység megnevezése	TM-D
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Kioldó egység névleges értékek	250 A
Védelem típusa	Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem Rövidzár
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő típusa	Kapcsoló
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Mechanikai tartósság	10000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 Ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2

Csatlakozási távolság	35 mm
Helyi jelzés	Pozitív kontaktus jelzés
Hosszú idejű megszólalási beállítástípus Ir	Rögzített
Hosszú idejű küszöbérték beállítási tartománya	0,8...1 x In
Pillanatnyi küszöbérték beállítási típus li	Állítható
Pillanatnyi megszólalási érték beállítási tartomány	5...10 x In
Magasság	161 mm
Szélesség	35 mm
Mélység	86 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	KEMA-KEUR[RETURN]ASEV[RETURN]LCIE 03ATEX6399X[RETURN]AS/NZS
IP védettségi fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C