



Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti9
Naziv proizvoda	Acti9 iCT
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopnik
Skraćeno ime uređaja	iCT
Namjena uređaja	Za motore - grijanje- rasvjetu
Polovi	4P
[Ie] nazivna pogonska struja	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Sastav kontakata polova	4 radna (NO)
Vrsta mreže	AC
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
[Uc] napon upravljačkog kruga	220...240 V AC 50 Hz

Dodatno

Mrežna frekvencija	50 Hz
[Ue] radni nazivni napon	400 V AC 50 Hz
Maksimalna snaga	2,1 W 400 V AC
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
Tip upravljačkog signala	Trajni signal
Frekvencija uklapanja	100 operacija sklapanja/dan
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Potrošnja zadržanja u VA	6,5 VA
Potezna snaga u VA	53 VA
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm vrhovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bijela
Mehanička izdržljivost	1000000 ciklus/a
Električna izdržljivost	100000 Ciklus/A IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciklus/A IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciklus/A IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Ciklus/A EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciklus/A EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciklus/A EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Priključci - stezaljke	Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5 mm ² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1,5...2,5 mm ² Krut Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 6...16 mm ² Fleksibilni Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 6...25 mm ² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5...2,5 mm ² Fleksibilni
Okretni moment zatezanja	Upravljački krug 0,8 N.m Krug napajanja 3,5 N.m

Kompatibilnost proizvoda	IACTp IATet IACTc IACTs
Kod kompatibilnosti	ICT
Segmet tržišta	Stambeni Mala reklama

Okolina

Standardi	IEC/EN 61095
Razina buke	30 dB
Disipacija topline	2,1 W 50/60 Hz
IP stupanj zaštite	IP20
Stupanj onečišćenja	2
Prilagođeno torpskim uvjetima	2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095
Relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	2000 m
Okolišna temperatura zraka pri radu	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	11,000 cm
Paket 1 Širina	6,000 cm
Paket 1 Dužina	12,000 cm
Paket 1 Težina	358,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	4
Paket 2 Visina	11,500 cm
Paket 2 Širina	12,500 cm
Paket 2 Dužina	25,000 cm
Paket 2 Težina	1,512 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	24
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	9,516 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno  Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Izjava o očuvanju okoliša	 Ekološki Profil Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo

18 months