



Fő jellemzők

Megszakító alkalmazás	Elosztás
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iC60 egypólusú csatlakozó
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék rövid neve	iC60H RCBO
Pólusok megnevezése	1P + N
[In] névleges áram	20 A -50 °C
Földelő rendszer	TN
Görbe	C
Földszivárgás érzékenység	30 mA
Megszakítási kapacitás	10000 A Icn -230/240 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Nulla helyzete	Bal
Védett pólusok száma	1
Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50 Hz
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
[Ue] névleges üzemi feszültség	230/240 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram védelmi technológia	Feszültségfüggő
Földzárlatvédelmi időkéseletetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	250 A ideig 8/20 µs impulzusállóság
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	7500 A -230/240 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Impulzus áram	250 A
Alkalmasság leválasztásra	Igen
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	2
Magasság	110 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	77,5 mm
Nettó súly	205 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	5000 ciklus

Lakatoslási lehetőség	Padlockable with padlock Ø 4 mm
Reteszelési opciók leírása	BE/KI reteszelő berendezések
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (felső) 1...25 mm ² merev nélkül Csavaros sorkapocs (felső) 1...16 mm ² rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1...16 mm ² merev nélkül Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1...10 mm ² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	Betápláló áramkör: 13 mm for fenéklap connection Betápláló áramkör: 14 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső Betápláló áramkör: 2 N.m fenéklap
Szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	AS/NZS 61009.1 IEC 61009-1 BS EN 61009-1 IEC 61009-2-2
IP védettségi szint	IP20
Tropikalizáció	2
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-15...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,6 cm
1. csomag szélessége	11,1 cm
1. csomag hossza	2,7 cm
1. csomag súlya	219 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	34
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	7,764 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	1088
3. csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	264,8 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.