



Principales

Gamme	EasyPact
Gamme de produit	Easypact CVS400...630
Nom du produit	EasyPact CVS
Nom de l'appareil	Vigi CVS400F
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel
Application	Distribution
Description des pôles	4P
Pôles protégés	3d
Protection différentielle	Avec
[In] courant assigné d'emploi	400 A à 40 °C
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	Catégorie A
Pouvoir de coupure	40 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 KA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur	400 A à 40 °C
Type de protection	Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Codification du pouvoir de coupure	F
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	40 KA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 36 KA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 23 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Position du pôle neutre	Gauche
Endurance mécanique	15000 cycle
Durée de vie électrique	6000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
Type de commande	Par maneton
Zone de réglage de protection thermique	280...400 A
Réglage de protection du neutre	Aucune protection (3d)
Type de réglage du seuil long retard (I _r)	Réglable
Plage de réglage du seuil long retard	0,7 à 1 x I _n
Type de réglage de la temporisation	Fixe
Type de réglage du seuil instantané (I _i)	Réglable
Plage de réglage du seuil instantané	5...10 x I _n
Nom du bloc additif de protection différentielle	MB
Classe de protection différentielle	Classe A Classe AC
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable 5 positions

[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable 4 positions
[Δt] réglage de temporisation protection différentielle	0 Ms 40 ms 60 Ms 140 ms 150 Ms 300 ms 300 ms 800 ms
Coupure pleinement apparente	Oui
Support de montage	Plaque arrière
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Raccordement	Connexion à vis
"Pas" de raccordement	45 mm
Code de compatibilité	CVS400
Largeur	185 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	355 mm
Poids du produit	6,3 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-2 EN 60947-2
Certifications du produit	GOST[RETURN]CEI
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP	IP40
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,4 cm
Largeur de l'emballage 1	16,0 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	6,039 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui