



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	CU
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Szekunder áram	5 A
Pontossági osztály	0,5 osztály -5 VA
[In] névleges áramerősség	1000 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor típus	Szabvány összekötősinhez Split core
Áramtranszformátor arány	1000/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	1000 A
Maximum safety factor	5
Engedélyezhető áram	60000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	3 kV
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	DIN sín Funkcionális oszlopok
Szélesség	Külső: 155 mm Belső: 85 mm
Magasság	Külső: 198,15 mm Belső: 125 mm
Mélység	58 mm
Elektromos szigetelési osztály	F osztály
Sínek nyílása	80 x 120

Környezet

Szabványok	VDE 0435 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	16,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	1,528 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8

2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	12,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.