Fiche produit
Caractéristiques

MGU3.226.18
Unica - pull string switch - 10A 250V AC - 2 m - white

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Interrupteur à corde
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation du produit	Mécanisme
Application	Contrôle
Fonction interrupteur	Unipolaire 1 voie
Courant assigné d'emploi	10 A
Commande	Bouton-poussoir pour câble
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Type de technologie	Électromécanique
Longueur de câble	1 m
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distance d'ouverture	> 3 mm
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	2,5 Mm² souple câble 2,5 mm² rigide câble
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durée de vie électrique	40000 cycle, cos phi = 0,6
Tenue diélectrique	2000 V
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Normes	LV directive EN 60669-1 EMC directive
Température ambiante de fonctionnement	25…35 °C
Température ambiante de stockage	0…50 °C
Profondeur d'encastrement	22 mm
Profondeur	34 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,0291 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP20
Caractéristique d'environnement	Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Acétone Décolorant Savon liquide Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,0 cm
Poids de l'emballage 1	30,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,7 cm
Largeur de l'emballage 2	12,4 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	374,0 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,814 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months