



Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Acti 9 iDPN Vigí
Termék vagy alkatrész típusa	Ívzárlatvédelmi megszakító
Termék specifikus alkalmazás	Tűz megelőzés ívfelismeréssel
Szabványok	IEC 60898-1 EN/IEC 62606
Készülék rövid neve	iDPN N Vigí
Pólusok megnevezése	1P+N
[In] névleges áram	20 A -30 °C
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Hálózat típusa	AC
Nulla helyzete	Bal
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses

Kiegészítő jellemzők

Védett pólusok száma	1
Hálózati frekvencia	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50 Hz megfelel IEC 62606 230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Mágneses kioldási korlát	5...10 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel IEC 60898-1
Külső kioldási feszültség	400 V 200 ms
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF, hibaelhárítás
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus 230 V AC 50 Hz
Túlfeszültség kategória	III
Kábelbemenet	Top
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 10 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok esetén 1 kábel 16 mm ² merev Alagút típusú terminálok esetén 2 kábel 2,5 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm
Meghúzási nyomaték	2 N.m
Fésűs gyűjtő sín és elosztóblokk kompatibilitás	ProDis Librio
Csatlakozási távolság	9 mm fázis és nulla között

9 mm-es osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	72 mm
Nettó súly	190 g

Környezet

Hővesztesség	5,42 W -230 V - 20 A
IP védettségi fok	IP20
Szennyezettségi fok	2
Trópusállóság	Súlyosság B megfelel IEC 60068-2-30 esetén 28 nap
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Terméktanúsítványok	RCM

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,8 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	139,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,567 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.