



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 1600 mm W: 1200 mm
Type de châssis plein	Pleine
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Composition de l'appareil	1 châssis plein 2 Pieds coulissants
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Par supports de fixation
Charge maximum	300 kg/m ²
Charge permanente admissible	500 Kg position intermédiaire 600 kg arrière de l'enveloppe
Hauteur	Entraxe de fixation: 1450 mm Nominal: 1600 mm Réel: 1497 mm
Largeur	Entraxe de fixation: 1050 mm Nominal: 1200 mm Réel: 1096 mm
Profondeur	27 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	151,0 cm
Largeur de l'emballage 1	111,0 cm
Longueur de l'emballage 1	4,0 cm
Poids de l'emballage 1	44,0 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	200 cm
Longueur de l'emballage 2	88 cm
Poids de l'emballage 2	865 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------