



Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon Quantum
Termék vagy alkatrész típusa	Tápforrás

Kiegészítő jellemzők

Elsődleges feszültség	24 V DC elkülönítetlen 19,2...30 V
Bemeneti áram	≤ 2700 mA 24 V
Bekapcsolási túlárám	150 A 24 V
I ² t aktiválás során	20 A ² .s
It aktiválva	0,5 A.s
Védelem típusa	Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) szekunder áramkör Túlfeszültség-védelem a kimeneten szekunder áramkör Rövidzárlat elleni védelem szekunder áramkör
Teljes hasznos másodlagos teljesítmény	50 W
Másodlagos áram	19 W 24 V DC 35 W 5 V DC
Áram másodlagos feszültségen	0,6 A 24 V DC relé áramforrás 7 A 5 V DC
Jelölés	CE
Helyi jelzés	Processzorhiba (master): 1 LED (zöld) Az akkumulátort cserélni kell: 1 LED (piros)
Modulformátum	Dupla
Nettó súly	0,78 kg

Környezet

Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben	1 ms
Dielektromos szilárdság	2000 V elsődleges/föld 2000 V elsődleges/másodlagos
Szabványok	UL 508-CM CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 0.17-00 93/31/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C 73/23/EWG 89/336/EEC IEC 61131-2 : 2003 CSA C22.2 No 14-05 99/5/EEC
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]RMRoS[RETURN]GOST[RETURN]ACA TS[RETURN]RoHS[RETURN]BV
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Relatív páratartalom	10...95 % tárolás során kondenzáció nélkül 5...95 % tárolás során kondenzáció nélkül
Működési magasság	0...2000 m
Védőkezelés	TC/TH
IP védettségi fok	IP20
Szennyezettségi fok	2

Csomagolási egység


1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,5 cm
1. csomag szélessége	18,0 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	927,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Standard and Extendable Racks for Modules Mounting


Dimensions of Modules and Racks



(1) With screw terminal block modules.

(2) Maximum depth for all types of modules and their associated connectors.

Connecting Power Supply Modules



(1) 24...48Vdc for the TSXPSY5520 supply module.

Provide a protection device and a switch gear upstream of the PLC station.