EZ9P32616

Miniature circuit breaker (MCB), Easy9, 1P+N, 16A, C curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)





Principales

Gamme	Easy9
Application	Protection
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
[ln] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	С
Pouvoir de coupure	4500 A lcn à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60898-1
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60898-1

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Déclenchement magnétique	5,,,10 x ln
Classe de limitation	3
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Sans
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	78 mm
Endurance mécanique	10000 cycle
Durée de vie électrique	4000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) 116 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 116 mm² souple
Couple de serrage	2 N.m haut ou bas
Protection différentielle	Sans

Environnement

LITVITOTITICITIC	
Normes	CEI 60898-1
Degré de protection IP	IP20 IP40 (boîtier modulaire)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-2-30

Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2560 °C
Température ambiante de stockage	-4085 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm	
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm	
Poids de l'emballage 1	111,000 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	12	
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm	
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	22,500 cm	
Poids de l'emballage 2	1,385 kg	
Type d'emballage 3	S03	
Nb produits dans l'emballage 3	144	
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm	
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm	
Poids de l'emballage 3	17,097 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	[☑] Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes