




Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Shunt trip
Kortnavn utstyr	GV7AS
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	TeSys TeSys GV5 TeSys TeSys GV6 TeSys TeSys GV7

Komplementær

[Uc] control circuit voltage	200 - 240 V AC 50/60 Hz
Styreretsens spenningsgrenser	0.7... 1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 508 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.2...0.75 Ue
Starteffekt (VA)	10 VA AC
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Driftstid	< 50 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1 mm²fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²solid
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Vekt	0,105 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,3 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	151 g

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------