



Principales

Gamme de produit	OptiLine 70
Système d'installation de câblage	Pôle Jonction
Type de produit	Adaptateur
Matériau de partage	Aluminium Plastique
Type de pôle	À deux faces À une face
Coupe transversale de partage	95 x 55 mm 120 x 55 mm 155 x 55 mm 80 x 55 mm 185 x 55 mm
Adapté pour	Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile Installé par compression

Complémentaires

Nombre de modules	1 module
Couleur	Blanc (RAL 9010)
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PC/ABS
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Longueur	71 mm
Hauteur	73 mm
Largeur	28 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 :2005 EN 50085-2-1 :2002
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP21

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	24 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------