



Principales

Gamme	Easy TeSys
Gamme de produit	Easy TeSys Control
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	LC1E
Application du contacteur	Charge résistive (AC-1) Commande moteur (AC-3)
Catégorie d'emploi	AC-3 AC-1
Description des pôles	3P
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	95 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance 125 A (at <55 °C) at <= 440 V CA AC-1 for circuit de puissance
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50 Hz

Complémentaires

Puissance moteur kW	45 kW at 415 V 45 kW at 440 V 45 kW at 500 V 25 kW at 220...230 V CA 50/60 Hz 45 kW at 380...400 V 55 kW at 660...690 V
Composition des contacts pôle puissance	3 NO
[Ith] courant thermique conventionnel	120 A (at 55 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms	950 A at 440 V CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947-4-1
Pouvoir assigné de coupure	760 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	135 A 40 °C - 600 s for circuit de puissance 800 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance 400 A 40 °C - 60 s for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer	10 A gG at <= 690 V coordination type 1 for télécommande conforming to CEI 60947-5-1 160 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
Impédance moyenne	0,8 mOhm - Ith 120 A 50 Hz for circuit de puissance
Puissance dissipée par pôle	7,2 W AC-3 12 W AC-1
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV bobine non connectée au circuit d'alimentation se conformer à CEI 60947
Endurance mécanique	3000000 cycle
Durée de vie électrique	900000 Cycle AC-3 350000 cycle AC-1
Type de circuit de commande	CA à 50 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,85...1,1 Uc -5...55 °C opérationnel 50 Hz 0,3 à 0,6 Uc -5...55 °C perte de niveau 50 Hz
Puissance d'appel en VA	200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)

Consommation moyenne au maintien en VA	22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique	6...10 W for télécommande
Temps de fonctionnement	20...35 ms avec fermeture 6...30 ms avec ouverture
Vitesse de commande maxi	1200 cyc/h à <60 °C
Mode de raccordement	Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - câble stiffness: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - câble stiffness: souple sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - câble stiffness: souple avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...2,5 mm ² - câble stiffness: souple avec embout Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1...4 mm ² - câble stiffness: rigide sans embout Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1...4 mm ² - câble stiffness: rigide sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4...50 mm ² - câble stiffness: souple avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4...16 mm ² - câble stiffness: souple avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 4...50 mm ² - câble stiffness: rigide sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4...50 mm ² - câble stiffness: rigide sans embout
Couple de serrage recommandé	Télécommande :1,2 N.m Circuit de puissance :12 N.m
Contacts auxiliaires	1 "O" + 1 "F"
Tension de commutation minimale	17 V for télécommande
Courant commuté minimum	5 mA for télécommande
Résistance d'isolement	> 10 MΩ for télécommande
Temps de non-chevauchement	1,5 Ms sur excitation garanti entre contact NC et NO 1,5 ms sur désexcitation garanti entre contact NC et NO
Support de montage	Rail DIN Platine

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60947-4-1 CEI 60947-1
Certifications du produit	EAC[RETURN]CE
Degré de protection IP	IP2x se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TH (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60068-2-30 test Db
Température ambiante autour de l'appareil	-20...70 °C à Uc -60...80 °C stockage -5...55 °C opération
Altitude de fonctionnement	3000 m sans déclassement
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Robustesse mécanique	Vibrations contacteur ouvert (1,5 Gn, 5 à 300 Hz) Vibrations contacteur fermé (3 Gn, 5 à 300 Hz) Chocs contacteur ouvert (6 Gn pour 11 ms) Chocs contacteur fermé (7 Gn pour 11 ms)
Hauteur	127 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	121 mm
Poids du produit	1,52 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,535 kg

Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,178 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------