

XCSDMC791L01M8

coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC -
staggered - M8 0.15m



Fő jellemzők

Termékválaszték	TE Start
Termék vagy alkatrész típusa	Kódolt mágneses rendszer
Komponens neve	XCSDMC
Terv	Téglalap alakú, kompakt
Méret	51 x 16 x 7 mm
Érintkezők típusa és összetétele	2 NC
Érintkezők működése	Lépcsőzetes
Anyag	Műanyag
Elektromos csatlakozás	Réz sáv
Csatlakozó típusa	M8
Kábelhossz	0,15 m
Pólusszám	2
Helyi jelzés	1 LED
Megközelítési irány	3 irány
Ue névleges üzemi feszültség	24 Veff DC
Ui névleges szigetelési feszültség	100 V DC

Kiegészítő jellemzők

Sa biztosított üzemi távolság	5 mm
Sar biztosított kioldási távolság	15 mm
Maximum [Ie] rated operational current	100 mA
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Ellenállás végpontokon keresztül	57 Ohm
Rövidzárlat-védelem	500 mA külső olvadóbetét típus gG (gl)
Érintkezők anyaga	Ródium
Elektromos tartósság	1200000 ciklus
Maximális kapcsolási feszültség	100 V DC
Kapcsolási teljesítmény mA-ben	5...100 mA
Szigetelési ellenállás	1000 mOhm
Megszakítási kapacitás	3 VA
Kapcsolási frekvencia	150 Hz
Biztonsági szint	Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok	B10d = 50000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Szekrény anyaga	Hőre lágyuló PBT
Kábel anyaga	PVC
Mélység	7 mm
Magasság	51 mm
Szélesség	16 mm
Nettó súly	0,101 kg

Környezet

Szabványok	UL 508-CM ISO 12100 IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-2 ISO 14443
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsulással (f= 10...150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Maximum sensitivity to magnetic fields	0,3 mT
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,600 cm
1. csomag szélessége	13,200 cm
1. csomag hossza	17,700 cm
1. csomag súlya	44,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,070 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------