



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa	Vészleállító kábelkioldó kapcsoló zárása
Készülék rövid neve	XY2CE
Ház színe	Piros RAL 3000
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel EN/IEC 61204 II. osztály megfelel NF C 20-040

Kiegészítő jellemzők

Helyi jelzés	Vezérfény nélkül
Vezetékek száma	1
Indítókábel maximális hossza	70 m
Test anyaga	Zamak
Fedél anyaga	Rozsdamentes acél
Újrabeállítás	Kulcsos kioldó nyomógombbal
Indítókábel horgonypont	RH oldal
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m
Kábelbemenet száma	3
Biztonsági szint	PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2 Elérhető a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/ISO 13849-2 SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Biztonsági megbízhatósági adatok	B10d = 300000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet megfelel IEC 60947-6-1
Jelölés	CE
Mechanikai tartósság	60000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság	5 m
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Pozitív nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1 25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Végpontok leírása ISO n°1	(21-22)NC (11-22)NC
Nettó súly	1,47 kg
Kompatibilitási kód	XY2CE

Környezet

Szabványok	UL 508-CM CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész Munkaeszközökről szóló 2009/104/EK irányelv EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-2 Tengeri specifikáció (LR, ABS, DNV, GL)
Termékbizonyítvány	UL-Aex NISD kategóriájú vészhelyzeti leállító eszközök CSA-Ex CCC
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsulással ($f=10\ldots300$ Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság	5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	15,0 cm
1. csomag hossza	20,0 cm
1. csomag súlya	1,585 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre