Fiche produit
Caractéristiques

XZCP1440L5
OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 3 broches - 5m

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 3 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	2 DELs NPN
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	3 x 0,34 mm²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	10...30 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,18 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP69K IP67 IP65
Certifications du produit	cULus
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-40…80 °C statique -5…80 °C flexion
Température ambiante de stockage	-40…80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm
Poids de l'emballage 1	140,900 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,136 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

XZCP1440L5

Dimensions



L : Longueur de câble

Raccordements et schémas

Connecteur



BN : Marron
BK : Noir
BU : Bleu