



Fő jellemzők

Termékválaszték	STP500
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Pipe immersion
Analóg kimenettípus	4...20 mA
IP védettségi fok	IP65
Hely	Plant room
Rögzítés	Pipe
Mélység	45 mm
Magasság	85 mm
Nettó súly	0,114 kg
Szélesség	65 mm
Kimenet típusa	Analog output
Szabványok	EN 50082-1/2 EN 50081-1/2
Szín	Black and green
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...150 °C
Sensor type	Temperature transmitter használt hőkapacitás
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Kiegészítő jellemzők

A telepítés típusa	Immersion
Anyag	PA (poliamid): csatlakozó Rozsdamentes acél: merülőkút
Időállandó	19000 Ms bronz kontaktus pasztával 20000 Ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktus pasztával 23000 Ms bronz kontaktuspaszta nélkül 24000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktuspaszta nélkül
[Us] névleges betáplálási feszültség	15...36 V AC
Csatlakozás típusa	Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Hossz	200 mm probe
Átmérő	Védőszűrő: 6 mm
Kábelek száma	1 <2 m
Mérési pontosság	0...25 °C +/- 0,3 °C

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Mérési terjedelem	0...35 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	9,6 cm
1. csomag hossza	28,3 cm
1. csomag súlya	195,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	24 months
----------	-----------