



Fő jellemzők

Termékválaszték	SCR100
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Sensor model	SCR610-H
Mérés típusa	Carbon dioxide (CO2) Impulzusszám Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok
Hely	Living space
Sensor type	10 kOhm type 3 thermistor with resistor and shunt használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy	+/- 1.5 % of measurement range +/- 2 % of measured value
CO2 measurement range	0...2000 ppm
CO2 measurement repeatability	+/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
Szín	Cloud gray and white
Mélység	24 mm
Magasság	117 mm
Szélesség	82 mm
Kijelző típusa	LED
Szekrény anyaga	ABS thermoplastic
Humidity measurement accuracy	+/- 2%
Humidity measurement range	0...100 % RH, non-condensing
Rögzítés	Fal
Relatív páratartalom	0...95 % RH, non-condensing
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Analóg kimenettípus	4...20 mA 0...5 V DC 0...10 V DC
Kimenet típusa	Analóg Resistive output
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]UL-Aex
Válaszidő	Less than 60 s for 90 % step change
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC 20...30 V DC
Temperature measurement accuracy	+/- 0,3 °C
Mért hőmérséklet	10...35 °C
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,7 cm
1. csomag szélessége	11,0 cm
1.csomag hossza	17,4 cm
1. csomag súlya	182,0 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen