



Principales

Gamme	EasyPact
Nom du produit	EasyPact CVS
Nom de l'appareil	Vigi CVS250B
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel
Application	Distribution
Description des pôles	4P
Pôles protégés	3d
Protection contre les fuites à la terre (avec Vigi)	Avec
[In] courant assigné d'emploi	250 A à 40 °C
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	Catégorie A
[Icu] Pouvoir de coupure	40 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 KA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 20 KA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur	250 A à 40 °C
Type de protection	Protection (magnétique) court-circuit Protection surcharge (thermique) Protection différentielle

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV conforming to EN/CEI 60947-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Codification du pouvoir de coupure	B
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	15 KA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 KA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 40 KA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Position du pôle neutre	Gauche
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle 415 V In se conformer à CEI 60947-2
Type de commande	Par maneton
Zone de réglage de protection thermique	175...250 A
Réglage de protection du neutre	Aucune protection (3d)
Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Réglable
Plage de réglage du seuil long retard	0,7 à 1 x In
Type de réglage de la temporisation	Fixe
Type de réglage du seuil instantané (Ii)	Fixe
Plage de réglage du seuil instantané	2500 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MH
Classe de protection différentielle	Classe A
Type de réglage de sensibilité différentielle	Réglable 5 positions

[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle	Réglable 5 positions
[Δt] réglage de temporisation protection différentielle	0 Ms 40 ms 60 Ms 140 ms 150 Ms 300 ms 310 ms 800 ms
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Raccordement	Connexion à vis
"Pas" de raccordement	35 mm
Code de compatibilité	CVS250
Largeur	140 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	236 mm
Poids du produit	2,6 kg

Environnement

Normes	EN 60947-2 CEI 60947-2
Certifications du produit	CEI[RETURN]GOST
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP	IP40
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm
Poids de l'emballage 1	3,663 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------