

Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Sensor model	045-8-0002
Mérés típusa	Távoli beállítás kommunikációs összeköttetéssel Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Room application
Calibration certificate	Impulzusszám: none
Sensor type	NDIR (non-dispersive infrared) with ABC (automatic baseline correction) carbon dioxide (CO2) Thermistor használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy	+/- 1 % of measurement range +/- 5 % of measured value
CO2 measurement range	0...3000 ppm
Mélység	30 mm
Magasság	120 mm
Szélesség	82 mm
Kijelzési pontosság	0.1 °C (0.01 °C via UART)
Kijelző típusa	Kijelző nélkül
IP védettségi fok	IP30
Szolgáltatási élettartam	15 év
Rögzítés	Fal
Relatív páratartalom	0...95 % RH, non-condensing
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Analóg kimenettípus	0...10 V DC 0...2 V DC 0...20 mA or 4...20 mA
With override	No
Válaszidő	2 min diffusion time
Setpoint	No
Írányelvek	89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C
Temperature measurement accuracy	+/- 0.5 °C +/- 0.1 °C +/- 1 % of measurement range +/- 5 % of measured value
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Andover Continuum Drayton Satchwell TAC I/A series TAC I/NET TAC Vista
------------------------------	---

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,2 cm
1. csomag szélessége	15,8 cm
1. csomag hossza	9,8 cm
1. csomag súlya	169,0 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen