



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D6
Kontrollkretstype	AC på 50 Hz
Styrespenning	42 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand	4,4 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	0,27 H
Produktkompatibilitet	LC1D80 LC1D95
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <60 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Styrekretsens spenningsgrenser	Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Starteffekt (VA)	200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	6...10 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0,28 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,8 cm
Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,6 cm
Package 1 Weight	325 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------