



Principales

Gamme	TeSys
Type de produit ou équipement	Bobine de contacteur
Nom de l'appareil	LX1FF
Compatibilité de gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F150 LC1F115
Type de circuit de commande	CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	380...400 V CA 50 Hz 460...480 V CA 60 Hz
Inductance de circuit fermé	10,3 H
Résistance moyenne	86,9 Ohm à 20 °C
Temps de fonctionnement	23...35 ms fermeture 5...15 ms ouverture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande maxi	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz (à 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz (à 55 °C)
Puissance d'appel en VA	550 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 660 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	45 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 55 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation thermique	12...16 W à 50/60 Hz

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Poids du produit	0,43 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Poids de l'emballage 1	465 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------