



Fő jellemzők

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Range of product             | Acti9                    |
| Termék neve                  | Acti9 iCT                |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megszakító kontaktor     |
| Készülék rövid neve          | iCT+                     |
| Készülék alkalmazás          | Világítás                |
| Poles                        | 3P+N                     |
| Le névleges üzemi áram       | 40 A AC-7B<br>15 A AC-8a |
| Pólus érintkező összetétel   | 4 NO                     |
| Hálózat típusa               | AC                       |
| Vezérlő típusa               | Távírányítás             |
| Vezérlőkör feszültség        | 230...240 V AC 50 Hz     |

Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                     | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ue névleges üzemi feszültség            | 220...240 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximális teljesítmény                  | 2,1 W -220...240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 440 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vezérlőjel típusa                       | Fenntartó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kapcsolási frekvencia                   | 100 kapcsolás naponta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Helyi jelzés                            | Művelet jelző                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tartási fogyasztás VA                   | 6,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bekapcsolási teljesítmény VA-ben        | 53 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerelési mód                           | Klipsteszes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rögzítés                                | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 mm-es osztások                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magasság                                | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szélesség                               | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mélység                                 | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szín                                    | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanikai tartósság                    | 1000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektromos élettartam                   | 100000 Ciklus IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7B<br>30000 Ciklus IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-8a<br>30000 Ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B<br>100000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1<br>30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e<br>30000 Ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B<br>30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a                 |
| Technológia típusa                      | Desynchronized neutral pole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A használat feltétele                   | LED lighting should be controlled as a group                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kábelbemenet                            | Bottom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csatlakozás típusa                      | Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm <sup>2</sup> merev<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> merev<br>Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...16 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rugalmas |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Meghúzási nyomaték     | Vezérlő áramkör: 0,8 N.m<br>Betápláló áramkör: 3,5 N.m |
| Termék kompatibilitása | IACtp<br>IATEt<br>IACtc<br>IACts                       |
| Kompatibilitási kód    | ICT                                                    |
| Piaci szegmens         | Lakossági<br>Kiskereskedelmi                           |

## Környezet

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                  | IEC/EN 61095                                                                            |
| Zajszint                                    | 30 dB                                                                                   |
| Hővesztesség                                | 2,1 W -50/60 Hz                                                                         |
| IP védettségi szint                         | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                         | 2                                                                                       |
| Tropikalizáció                              | 2 megfelel EN 60947-5<br>2 megfelel EN 61095<br>2 megfelel IEC 1131                     |
| Relatív páratartalom                        | 95 % -55 °C                                                                             |
| Működési magasság                           | 2000 m                                                                                  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -5...60 °C                                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...60 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 6 cm     |
| 1. csomag szélessége                 | 11,2 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 12,1 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 358 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 4        |
| 2. csomag magassága                  | 11,7 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 13 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 25 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 1,511 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 24       |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 9,562 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |