



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	CU
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Szekunder áram	5 A
Pontossági osztály	0,5 osztály -2,5 VA
[In] névleges áramerősség	600 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor típus	Szabvány kábelhez Split core
Áramtranszformátor arány	600/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	720 A
Maximum safety factor	5
Engedélyezhető áram	36000 A ideig 1 év
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 720 V 50 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	3 kV
Szerelési mód	Klipszes
Szélesség	Külső: 67 mm
Magasság	Külső: 96 mm
Átmérő	Belső: 42,4 mm
Elektromos szigetelési osztály	F osztály
Kábel külső átmérő	42,4 mm
Csatlakozás típusa	Kábel 2 kábel 0,5...1,5 mm ² 0,5 m

Környezet

Szabványok	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0435
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,5 cm
1. csomag szélessége	7,0 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	438,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	16
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm

2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	7,33 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.