



Egenskaber

Range of product	Acti9
Produktnavn	"Acti9 iTL"
Produkttype	Impulsrelæ
Enheds forkortelse	"iTL"
Enhedens anvendelse	Standard
Poles	1P
Pole kontakt composition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
Styrespænding	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening	Remote og manual kontrol Kul deforbindelse
Styresignal	Impuls
Frekvens	100 switching handlinger/day 5 switching handlinger/mibolte
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Illuminated pushbutton 3 mA
Lokationsindikator	ON/OFF indikation
Montagemåde	Fast
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	"AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm ² stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² Fleksibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm ² fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm ² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m
Serien passer med	Acti9 iATet[RETURN]Acti9 iATL4[RETURN]Acti9 iATLc[RETURN]Acti9 iATLc+s[RETURN]Acti9 iATLm[RETURN]Acti9 iATLs[RETURN]Acti9 iATLz[RETURN]Acti9 iETL iTL 16[RETURN]Acti9 iATLc+c[RETURN]Acti9 iATL24

Miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktcertificeringer	GOST
Kvalitetsmærker	NF VDE IMQ CEBEC KEMA
Støjniveau	60 dB
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,500 cm
Pakke 1 Længde	17,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Pakke 1 Vægt	103,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	2,880 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	20,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,288 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	16,015 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Logistik informationer

Oprindelsesland	BE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------