



Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	"Acti 9 iC60 RCBO"
Produkt type	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	iC60 RCBO
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	4P
Antal beskyttede poler	4
[In] mærkestrøm	10 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	300 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse	No i henhold til IEC 60947-1
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR VDE IMQ NF

Produktinformationer

Complementary	Udegående
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	380...415 V AC 50 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % Icn ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 % Icu ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Nominel brudbelastning	Idm 6000 A ved 380...415 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Begrænsningsklasse	"1" i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Stødstrøm	250 A
Kontaktpositionsindikator	Nej
Type af betjening	Vippearm
Lokationsindikator	ON, OFF, fejludløser
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinnede/distributionsblok	Top eller bund: Ja Bund: Bi-/dobbelte forbindelse
Tilslutningsafstand	9 mm mellem poler
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	86 mm
Bredde	72 mm

Dybde	78 mm
Vægt	423 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække top eller bund1...35 mm ² stiv Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm ² Fleksibel Tunnel type klemrække top eller bund1...25 mm ² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	12 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" EN/IEC 61009-2-1
IP kapslingsklasse	IP40 (fordelingskapsling) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Trope tilpasning	2
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,700 cm
Pakke 1 Længde	8,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	426,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	9,500 cm
Pakke 2 Bredde	11,300 cm
Pakke 2 Længde	26,500 cm
Pakke 2 Vægt	1,343 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	18
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	8,626 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	PT
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------