




## Principales

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Gamme                                      | Linergy                 |
| Nom du produit                             | Linergy TR              |
| Type de produit ou équipement              | Bornier                 |
| Nom de l'appareil                          | TRV                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Type de bornier                            | Passant                 |
| Nombre de points multiples de connexion    | 1                       |
| Mode d'installation                        | Encliquetable           |
| Section nominale                           | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Longueur                                   | 55,5 mm                 |
| Couleur                                    | Gris                    |
| Quantité du lot                            | Lot de 50               |

## Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                        | 12,2 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                        | 55 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de raccordement           | 1 borne à vis: en amont (M5)<br>1 borne à vis: en aval (M5)                                                                                                                                                              |
| Nombre de connexions           | 2                                                                                                                                                                                                                        |
| Position du raccordement       | Latérale                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre d'entrée mesure         | 2                                                                                                                                                                                                                        |
| Section de câble               | 0,2...10 Mm <sup>2</sup> , souple câble avec embout<br>0,2...16 Mm <sup>2</sup> , rigide câble avec embout<br>1,5...25 Mm <sup>2</sup> , rigide câble sans embout<br>1,5...25 Mm <sup>2</sup> , souple câble sans embout |
| Couple de serrage              | 2,5...3 N.m                                                                                                                                                                                                              |
| Longueur de dénudage des fils  | 14 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Type d'outil                   | Raccordement: tournevis<br>Déconnexion: tournevis                                                                                                                                                                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V se conformer à EN/CEI 60947-7-1<br>600 V CSA<br>690 V se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD<br>600 V cURus                                                                                                        |
| [In] courant nominal           | 76 A se conformer à EN/CEI 60947-7-1<br>85 A cURus<br>85 A CSA<br>73 A se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD                                                                                                             |
| Matière                        | Polyamide 6/6: boîtier isolant<br>Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis<br>Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun<br>Alliage au chrome-nickel: ressort                                     |
| Perte diélectrique             | 0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à CEI 60250<br>0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à VDE 0303-T4                                                                                                                               |
| Constante diélectrique         | 3,7 à 1&nbsp;MHz                                                                                                                                                                                                         |
| Résistivité                    | 10000 MΩ.M se conformer à CEI 60093<br>10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30                                                                                                                                            |
| Résistance de surface          | 1000 GΩ se conformer à CEI 60093<br>1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30                                                                                                                                                  |
| Résistance de glissement       | 500 CTI (> 400 kV) se conformer à CEI 60093<br>500 CTI (> 400 kV) se conformer à VDE 0303-T30                                                                                                                            |

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue à la flamme      | V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94                                                |
| Poids du produit       | 30 g                                                                                     |
| Compatibilité de gamme | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Accessoires associés   | Enveloppes Spacial                                                                       |

## Environnement

|                                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                           | DNV[RETURN]VDE[RETURN]CEI-Ex[RETURN]LR[RETURN]GL[RETURN]cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX |
| Tenue diélectrique                                  | 1000 V se conformer à CEI 60243-1                                                               |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -40...130 °C se conformer à CEI 60216-1<br>-40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21             |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 29,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 11,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 36,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,547 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 2400      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 87,496 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                                                                                                          |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|