



Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkt navn	"Acti 9 iCV40"
Produkt type	Kombiafbryder (RCBO)
Enheds forkortelse	"iCV40N"
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	1P +N
Antal beskyttede poler	1
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	40 A
Netværkstype	AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A
Brydeevne	6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker	EAC VDE "RCM" KEMA-KEUR

Produktinformationer

Complementary	Udegående
Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi	Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne	6000 A 100 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Nominel brudbelastning	Idm 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1 Idm 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
Begrænsningsklasse	3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding	400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	4 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Lokationsindikator	Fejl indikation ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Sløjfeskinnedistributionsblok	Top eller bund: tooth
Tilslutningsafstand	9 mm Imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vægt	210 g

Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Kan forsegles Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Type klemrækker top eller bund1...16 mm² stiv Type klemrækker top eller bund1...10 mm² Fleksibel
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Integreret

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
Productcertificeringer	CE
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	III i henhold til IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	2000 m
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,000 cm
Pakke 1 Længde	8,200 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	226,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	54
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,663 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Produkt med halogenfrie plastdele

Logistik informationer

Oprindelsesland	ES
-----------------	----

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------