



Egenskaber

Produkttype	Kassette
Enheds forkortelse	C40-1000 PV
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device "iPRD PV-DC" 2P
Nominel afledestrøm	15 kA
Maximum afladestrøm	40 kA
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	1000 V DC
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	<2 kV type 2
[Uoc] tomgangsspænding	833 V
Lokal indikering	Flag (Hvid/rød)
Montagemåde	Plug-in
Montage tilbehør	Ind i SPD modul
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Reaktionstid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Kvalitetsmærker	CE
IP kapslingsklasse	IP20 fronten:
Relativ fugtighed	5...90 %
Driftshøjde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,400 cm
Pakke 1 Længde	7,300 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Pakke 1 Vægt	81,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Længde	28,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,039 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	108
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	9,893 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger Om Udtjent Udstyr

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------