



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve	Vigi C32
Pólusok megnevezése	4P
[In] névleges áram	125 A
Hálózat típusa	AC
Földszivárgás érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi időkésettetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230...500 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz	Csavarokkal
9 mm-es osztások	10
Magasság	95 mm
Szélesség	198 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	0,58 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Csatlakozások - terminálok	Alagút típusú terminálok1...35 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok1...50 mm ² merev
Vezeték csupaszítási hossz	15 mm
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1
IP védettségi szint	IP20
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	13,500 cm
1. csomag hossza	25,000 cm
1. csomag súlya	657,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,739 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------