

TSXDEY64D2K
Modicon - module d'entrées tour ou rien - 64
entrées - 24Vcc



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Type de produit ou équipement	Module d'entrées numériques
Nombre entrées TOR	64 dissipateur de courant isolé se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Tension entrées numériques	24 V CC positif
Alimentation électrique du capteur	19...30 V
Courant d'entrée TOR	3,5 mA

Complémentaires

Tension état 1 garanti	≥ 11 V
Etat actuel 1 garanti	≥ 3 mA
Tension état 0 garanti	≤ 5 V
Etat actuel 0 garanti	$\leq 1,5$ mA
Impédance d'entrée	6300 Ohm à phase 1
Temps de réponse	4 ms ≤ 7 ms
Isolation resistance	< 10 M Ω 500 V CC
Puissance dissipée	(1,5 W + 0,1 W x Nbre de canaux utilisés)
Raccordement électrique	Connecteur HE-10
Marquage	CE
Consommation électrique	155 mA à 5 V CC 315 mA à 24 V CC
Format du module	Standard
Poids du produit	0,37 kg

Environnement

Tenue diélectrique	1500 V CA à 50/60 Hz
Normes	CSA C22.2 No 142 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C UL 508 CEI 60664 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D 89/336/EEC 93/68/EEC 92/31/EEC EN/CEI 61131-2
Certifications du produit	LR[RETURN]BV[RETURN]RMRS[RETURN]RINA[RETURN]ABS[RETURN]GL[RETURN]RET[RETURN]
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation pendant le fonctionnement 5...95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Traitement de protection	TC
Degré de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	18,0 cm
Longueur de l'emballage 1	26,0 cm
Poids de l'emballage 1	490,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Racks standards et extensibles pour montage de modules

Dimensions des modules et des racks




(1) Avec modules bornier à vis

(2) Profondeur maximale avec tous types de modules et leurs connectiques associées

Module à 64 voies d'entrées TOR 24 VCC

Schéma de câblage



FU1 Fusible à fusion rapide 0,5 A