



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Készülék rövid neve	DR2S
Termék vagy alkatrész típusa	DeviceNet kártya
Hálózati frekvencia	50 Hz
Reaktív teljesítmény ráta	6,5 kvar esetén 230 V AC 50 Hz
Hálózati feszültség	230 V AC 50 Hz
Hangolási rend	4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Power losses (max)	100 W
Induktancia érték	1,651 mH
Induktivitás tűrés	- 5% – 5% pontonként
Alap áramerősség	16,3 A
RMS current rating	19,9 A
Elektromos szigetelési osztály	I osztály
[Ui] névleges szigetelési feszültség	1,1 kV
Dielektromos tesztfeszültség	4 kV 50 Hz 1 perc, kimenet/belső logika
Maximális állandó áram	1,3 x I1
Harmonikus áram spektrum	2,9 % x I3 67,8 % x I5 18,6 % x I7 6,2 % x I11
Dinamikus ellenállási áram	2,2 x Isc
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	2 A -250 V AC 50 Hz
A telepítés típusa	Beltéri telepítés
Hűtés típusa	Kényszerített áramlás
Csatlakozás típusa	Alaplemez csatlakozó
Rögzítő középpont	200 x 125 mm
Magasság	220 mm
Szélesség	240 mm
Mélység	160 mm
Nettó súly	7,5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60068-1
IP védettségi szint	IP04
Működési magasság	<= 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	0...55 °C -<= 1000 m 0...50 °C -> 1000...2000 m
Átlagos környezeti üzemi levegő hőmérséklet	50 °C -<= 1000 m (átlagos élettartam túllépés) 40 °C -<= 1000 m (24 órás átlag) 45 °C -> 1000...2000 m (átlagos élettartam túllépés) 35 °C -> 1000...2000 m (24 órás átlag)
Éghajlati ellenállóképesség	Relatív páratartalom: 200 A Sófátyol (400 V/50 Hz) : 250 hours

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,5 cm
1. csomag szélessége	28 cm
1. csomag hossza	30 cm
1. csomag súlya	7,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre