



Egenskaber

Sortiment	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 C60
Produkttype	Automatsikring (MCB)
Enheds forkortelse	C60SP
Enhedens anvendelse	Distribution
Polbeskrivelse	1P
Antal beskyttede poler	1
[In] mærkestrøm	25 A ved 25 °C i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Netværkstype	DC AC
Udløserteknologi	Termo-magnetisk
Kurvekode	C
Brydeevne	10 KA air ved 277 V AC i henhold til UL 1077 14 KA air ved 240 V AC i henhold til UL 1077 14 KA air ved 120 V AC i henhold til UL 1077 10 KA air ved "65 V" DC i henhold til UL 1077 10 KA air ved 277 V AC i henhold til CSA C22.2 No 235 14 KA air ved 240 V AC i henhold til CSA C22.2 No 235 14 KA air ved 120 V AC i henhold til CSA C22.2 No 235 10 KA air ved "65 V" DC i henhold til CSA C22.2 No 235 3 KA Icu ved 415 v AC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 10 KA Icu ved 240 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 20 KA Icu ved 60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2" 3 KA Icu ved 415 v AC i henhold til "GB 14048.2" 10 KA Icu ved 240 V AC i henhold til "GB 14048.2" 20 KA Icu ved 60 V DC i henhold til "GB 14048.2"
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Standarder	"EN/IEC 60947-2" "GB 14048.2" UL 1077 CSA C22.2 No 235
Productcertificeringer	IEC[RETURN]CCC[RETURN]UR[RETURN]CSA

Produktinformationer

[Ue] Nominel driftsspænding	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 60 V DC
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse	8.5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC
[Ics] Nominel brydeevne	2,25 KA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 415 v AC 7,5 KA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 240 V AC 20 KA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 60 V DC 2,25 KA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 415 v AC 7,5 KA 75 % i henhold til "GB 14048.2" - 240 V AC 20 KA 100 % i henhold til "GB 14048.2" - 60 V DC
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator	Ja

Type af betjening	Vippearm
Lokationsindikator	ON/OFF indikation
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Farve	Grå
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	10000 kredsløb
Beregnet for hængelåse	Låsbar
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund)1...25 mm ² (AWG 18...AWG 8) - stiv Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm ² (AWG 18...AWG 8) - fleksibel med tyllerør Tunnel type klemrække (top eller bund)1...16 mm ² (AWG 18...AWG 8) - Fleksibel
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	2,5 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse	Uden

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Tropetilpasning	2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed	95 % ved 55 °C
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur ved drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	1,8 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Pakke 1 Vægt	114,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	8,8 cm
Pakke 2 Længde	22,5 cm
Pakke 2 Vægt	1,414 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	72
Pakke 3 Højde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Længde	40,0 cm
Pakke 3 Vægt	9,019 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Halogenindhold	Halogenfrit produkt

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------