



Hoofd

Range	Merten
Product name	System M Inserts
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Compleet product

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Device application	Voeding
Nummerstekkerbus	1
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Standaard stopcontact	CEE 7/3
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Kleurtint	Zwart (RAL 9005)
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Geverfd
Oppervlakte afwerking	Mat
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK03
Width	73 mm
Height	73 mm
Depth	40 mm
Standards	DIN 49440
Milieu en gezondheidsaspecten	Loodvrij

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	7,100 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,300 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	866,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,500 cm
Package 3 Width	34,200 cm
Package 3 Length	40,500 cm
Package 3 Weight	5,636 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
Minimum percentage of recycled plastic content	77