

METSECT5MC025

TI áramváltó 250/5A klíma álló, (Ø32) kábelhez
vagy (10x40 és 20x32 és 25x25) gyűjtősínhez
(MC)



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	CU
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Szekunder áram	5 A
Pontossági osztály	0,5 osztály -3 VA 1. osztály -5 VA
[In] névleges áramerősség	250 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor típus	Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor arány	250/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	15 kA
Dinamikus ellenállási áram	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	3 kV
Szerelési mód	Klipszes Belső szerelés Csavarozható
Rögzítés	DIN sín Szerelőlapot rögzítő keret Összekötősínek
Szélesség	Külső: 70 mm Belső: 41 mm
Magasság	Külső: 95 mm Belső: 41 mm
Mélység	Frame : 45 mm Teljes : 65 mm
Átmérő	32 mm
Nettó súly	0,375 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	3 kV
Elektromos szigetelési osztály	B osztály
Kábel külső átmérő	32 mm
Sínek nyílása	40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 25.5 x 25.5
Tömítő	Nélkül

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]CE
IP védettségi szint	IP20
Relatív páratartalom	0...95 %
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	11,5 cm
1. csomag súlya	371,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	33
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	12,73 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.