



Hoofd

Beschermde naam	M-Star M-Plan glass System M M-Elegance M-Arc M-Smart M-Plan
Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation	CEE 7 standaard
Product or component type	Stopcontact
Extra informatie stekkerbus	Sluiting

Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Kleurtint	Poolwit (RAL 9010)
Connections - terminals	Schroefaansluitblok
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,1 cm
Package 2 Width	18,1 cm
Package 2 Length	27,1 cm
Package 2 Weight	865,0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	18,5 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,87 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------