



Hoofd

Range	Merten
Product name	System Design
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Device application	Voeding
Nummerstekkerbus	1
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Outlet standard deviation	Schuko
Standaard stopcontact	CEE 7/3
Afdekkingstype	Met rolluik
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Kleurtint	Champagne
Materiaal	Metaal
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Oppervlakte afwerking	Mat
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
IP-beschermingsgraad	IP20
Width	71 mm
Height	71 mm
Depth	40 mm
Standards	DIN 49440

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	97,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,0 cm

Package 2 Width	18,0 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,091 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	18,5 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,77 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist