



Hoofd

Beschermde naam	M-Smart System M M-Plan M-Arc M-Plan glass M-Star M-Elegance
Product presentatie	Mechanisme met centrale plaat
Outlet standard deviation	Duits
Product or component type	Stopcontact

Complementair

Configuratie polen stopcontact	2P + E
Bedringsapparaat monteren	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Kleurtint	Antraciet (RAL 7024)
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Nominale stroom	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,100 cm
Package 2 Length	27,300 cm
Package 2 Weight	884,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,600 cm
Package 3 Width	34,200 cm
Package 3 Length	40,500 cm
Package 3 Weight	5,776 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------