



Hoofd

Range	Merten
Product name	System Design
Product or component type	USB-lader + wandcontactdoosuitgang

Complementair

Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
Montage apparaat	Verzonken
Nummerstekkerbus	1
Configuratie polen stopcontact	2P + E
Standaard stopcontact	Schuko
Afdekkingstype	Met rolluik
Nominale stroom	16 A
Type USB-voeding	USB type A + A
Geïntegreerd aansluitingstype	1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A 2 USB-poort 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A
Input vermogen	12 W
Montagesteun	CEE60 inbouwdoos
Positie geaarde kabelschoen	Rechte 0° positie
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Kleurtint	Lotuswit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking	Glanzend
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Type of packing	Doos
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Type bescherming	Tegen kortsluitingen Acculaadbescherming Automatische herstart na aardlek of stroomuitval Thermische beveiliging Automatische overbelastingsbeveiliging 1 externe zekering
Ambient air temperature for operation	-5...35 °C
Levensduur in cycli	30000 cycles
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen	3
Number of cables	2
Capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm ² voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm ² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal	Thermoplast PC (polycarbonaat): behuizing
Wire stripping length	11 mm
Height	71 mm

Width	71 mm
Depth	44 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Net weight	0,092 kg
Standards	NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950 IEC 60884-1
Product certifications	NEMKO[RETURN]CB[RETURN]VDE[RETURN]KEMA- KEUR[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP20

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Binnengebruik Normale omgeving
----------------------	-----------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	122,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,300 cm
Package 2 Width	33,700 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	10,238 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist