



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Druknop
Device application	Verlichting
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype	Elektromechanisch
Montage apparaat	Verzonken
Aantal tuimelschakelaars	1
Aandrijver	Tuimelaar

Complementair

Type en samenstelling contacten	1 NO
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Nominale stroom	10 A
Connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	13,800 cm
Package 1 Weight	52,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,100 cm
Package 2 Length	27,300 cm
Package 2 Weight	682,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,200 cm
Package 3 Width	34,200 cm
Package 3 Length	40,200 cm
Package 3 Weight	4,548 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------