




Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Keuzeschakelaar
Device application	Ventilator
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe
Technologietype	Elektromechanisch
Montage apparaat	Verzonken
Aandrijver	Knop

Complementair

Functie schakelaar	2 posities
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	7,900 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	19,900 cm
Package 2 Width	30,600 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	4,144 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------