



Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Tuimelaar
Beschermde naam	System Design
Kleurtint	Roestvrij staal

Complementair

Aantal tuimelschakelaars	1
Bestemming product	Schakelaar
Extra informatie over bedrading apparaat	Met verlicht venster
Bevestigingsmethode	Met klem
Oppervlakte afwerking	Mat
Oppervlaktebehandeling	Gelakt
Materiaal	Thermoplast
Height	71 mm
Width	71 mm
Depth	27 mm
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	7,1 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	25 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	12 cm
Package 2 Weight	157 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	18,5 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,17 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist