



Egenskaber

Produktserie	SpaceLogic KNX
Produkttype	Strømforsyning
Bustype	KNX
Topologi	TP256
Medfølgende udstyr	Line choke
Farve	Hvid

Produktinformationer

Samlet antal 18 mm moduler	4
Montagetilbehør	DIN-skinne
Mærkespænding	180...264 V AC 50...60 Hz
Maksimal effektforbrug i W	1,8 W
Maksimal kortslutningsstrøm	1 A
Maksimal udgangstrøm	320 mA
Udgangsspænding	30 V DC
Strømforsyningstype	SELV
Lokal signalering	LED
Tilslutningsklemmer	0.5...4 mm ² skrueterminal til Solid kabel 0.5...4 mm ² skrueterminal til snoet kabel 0.5...2.5 mm ² skrueterminal til snoet med foring kabel
Højde	90 mm
Bredde	72 mm
Dybde	65 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C
Relativ fugtighed	93 % non-condensing
Driftshøjde	2000 m
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	12,000 cm
Package 1 Length	15,700 cm
Pakke 1 Vægt	342,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	30,000 cm

Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	10,315 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	112
Pakke 3 Højde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	52,556 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende  EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----