



Hoofd

Gamma van producten	Odace
Beschermde naam	Touch
Product or component type	Afdekframe
Aantal stellen	3 voudig
Installatierichting	Horizontaal/verticaal
Afstand tussen middelpunten	71 mm
Type stroomonderbreker	Driedubbel
Type of packing	Flow-pack

Complementair

Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Clip-in
Kleurtint	Houtwenge
Zijkleur	Aluminium
Oppervlakte afwerking	Mat
Materiaal	PC (polycarbonaat): decoratief frame Aluminium
Height	85 mm
Width	227 mm
Depth	10 mm
Net weight	0,03062 kg
Weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-5...50 °C
Ambient air temperature for operation	5...45 °C
Standards	NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC NBN C 61-112-1
Productcertificaten	Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	22,7 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	37 cm
Package 2 Weight	328 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,074 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------