



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch lever
Kortnavn utstyr	ZCY
Produktkompatibilitet	XCMD XCKD XCKP XCKT
Tilhørende hode	ZCE05 ZCE01
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall
Tracks	24/31 mm for XCMD 29/36 mm for XCKD 29/36 mm for XCKP 29/36 mm for XCKT
Tilnærmings type	Lateral approach

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,2 cm
Pakke 1 Bredde	4,2 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	20 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	29 cm
Pakke 2 Bredde	135 cm
Pakke 2 Lengde	155 cm
Pakke 2 Vekt	242 g
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	4800
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	113 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------