



Hoofd

Range of product	Merten HD
Range	Merten
Product name	Impact-Resistant
Beschermde naam	Schokbestendig
Product or component type	Tuimelschakelaar
Product presentatie	Compleet product
Kleurtint	Blauw

Complementair

Functie schakelaar	2-polig 1-weg
Aandrijver	Tuimelaar
Montage apparaat	Oppervlak
Bevestigingsmethode	Met schroef
[Ue] rated operational voltage	250 V
Nominale stroom	16 AX
Aantal tuimelschakelaars	1
Controlelamp	Indicatielampje
Connections - terminals	Schroefklemmen
Materiaal	Polycarbonaat

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP66
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,900 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	9,700 cm
Package 1 Weight	192,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	30,900 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	6,156 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------