



Fő jellemzők

Termékválaszték	STX520
Termék vagy alkatrész típusa	Érzékelő
Mérés típusa	Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás	Jobb terhelés figyelés E, U, I, P, Pf
IP védettségi fok	IP671
Hely	Plant room
Rögzítés	Pipe
Nettó súly	0,08 kg
Kimenet típusa	Resistive output
Szín	Kábel: fekete
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...120 °C
Relatív páratartalom	0...90 %
Sensor type	10 kOhm NTC használt hőkapacitás
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Kiegészítő jellemzők

Anyag	PVC (polivinil-klorid): kábel Rozsdamentes acél: érzékelő elem
Időállandó	6 s
Csatlakozás típusa	Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Kábelek száma	1 <2 m
Mérési pontosság	0...25 °C +/- 0,3 °C

Környezet

Hőmérsékletérzékelő típusa	NTC 10000 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok	CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	13,7 cm
1. csomag hossza	6,7 cm
1. csomag súlya	94,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	24 months
----------	-----------